




Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030ZDS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 60 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 10 x 10 x 33

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca zinc conformado a presión

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión




E10890



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030ZDS0002A03

Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul