



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040SCS0002I04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVW004

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68	
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales	TPU	
Material del cuerpo	TPU	
Material de la tuerca	latón, antiadherente	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E10909



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH040SCS0002I04

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco