




Caja repartidora

ZDO8F039MSS0010A10

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	2
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E10922



Caja repartidora

ZDO8F039MSS0010A10

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, Libre de halógenos, negro, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M8; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm





Caja repartidora

ZDO8F039MSS0010A10

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo