





Cable de conexión con conector hembra

ADOAK190MSS0010B19

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	51 x 26 x 58
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)		
Conexión eléctrica - conector hembra		
Conector: 1 x M23; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado		



E10949



Cable de conexión con conector hembra

ADOAK190MSS0010B19

Conexión

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo