


# E10956



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH050VAS0025E05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total [A]	4

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado de protección	IP 68

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	15 x 15 x 46
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E10956



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH050VAS0025E05

### Conexión eléctrica


Cable: 25 m, PVC, naranja, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



### Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco