

E10960




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH050SCS0002I05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVW010
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, antiadherente
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10960



Cable de conexión con conector hembra


ADOGH050SCS0002I05

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,5 mm; irradiado; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco