


E10970



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032VAS0010E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales TPU transparente

Material del cuerpo TPU, transparente

Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)

Indicaciones / elementos de mando

Indicación Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Disponibilidad 1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10970



Cable de conexión con conector hembra


ADOAF032VAS0010E03

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión



BN = Colores de los hilos :
BK = marrón
BU = negro
azul