


Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030MSS0008B03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 8 m, PUR, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E10974



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030MSS0008B03

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul