


E10980



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH080MSS0010A06



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 60 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Peso [g] 479

Dimensiones [mm] 38,5 x 14,5 x 27,5

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10980



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH080MSS0010A06

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, negro; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo