

E10986




Prolongador

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo


Artículos alternativos: E11378

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de halógenos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho	

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E10986




Prolongador

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

