



Prolongador

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Característica especial | Libre de halógenos |
|-------------------------|--------------------|

Datos eléctricos

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
| Clase de protección         | III        |

Condiciones ambientales

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Grado de protección       | IP 67    |

Datos mecánicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiales            | TPU              |
| Material del cuerpo   | TPU              |
| Material de la tuerca | latón, niquelado |

Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



# E10991



## Prolongador

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

