




Prolongador con conector para válvulas

VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de halógenos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado
Accesorios	
Componentes incluidos	tornillo campo de rotulación
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.




Prolongador con conector para válvulas

VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

