


Conector hembra a cablear

SDOAC030--SFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 250 AC/DC
-----------------------------	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 65

Datos mecánicos

Materiales	PA
Material del cuerpo	PA

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø ...6,5 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo C DIN, acodado; cuerpo: PA



E10059



Conector hembra a cablear

SDOAC030--SFKPG

Conexión

