


E10086



Conector hembra a cablear

SDOAT052--SFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		NPN
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	48 x 30 x 65
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca		PA
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10086



Conector hembra a cablear

SDOAT052--SFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm²; Prensaestopa: PG 9

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Ø 28 mm, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA



Conexión

