

E10088




Conector hembra a cablear

SDOAH042PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11510

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Datos eléctricos                  |                       |                   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación           | [V]                   | 10...30 DC        |
| Salidas                           |                       |                   |
| Alimentación                      |                       | PNP               |
| Condiciones ambientales           |                       |                   |
| Temperatura ambiente              | [°C]                  | -30...80          |
| Grado de protección               |                       | IP 65             |
| Datos mecánicos                   |                       |                   |
| Dimensiones                       | [mm]                  | 20 x 34 x 32      |
| Materiales                        |                       | PA                |
| Material del cuerpo               |                       | PA                |
| Material de la tuerca             |                       | PA                |
| Indicaciones / elementos de mando |                       |                   |
| Indicación                        | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|                                   | Disponibilidad        | 1 x LED, verde    |
| Notas                             |                       |                   |
| Cantidad por pack                 |                       | 1 unid.           |

# E10088



## Conector hembra a cablear

SDOAH042PLSFKPG

### Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,5 mm<sup>2</sup>; Prensaestopa: PG 7

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA



### Conexión

