

E10094




Conector hembra a cablear

SDOAH042ZDSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11510

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	36 x 20 x 31
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10094



Conector hembra a cablear

SDOAH042ZDSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; Prensaestopa: PG 7

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado



Conexión

