


E10108



Conector hembra a cablear

SDOAH040PLSFKPG



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 15,2

Dimensiones [mm] 36 x 20 x 30

Materiales PBT

Material del cuerpo PBT

Material de la tuerca PA

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10108



Conector hembra a cablear

SDOAH040PLSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,5 mm²; Prensaestopa: PG 7

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: B; cuerpo: PBT; bloqueo: PA



Conexión

