


E10110



Conector macho empotrable

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Junta tórica

Campo de aplicación

Característica especial

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

< 600 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-20...100

Grado de protección

IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]

45,5

Rosca de montaje

1/2" NPT

Materiales

aluminio anodizado

Material del cuerpo

aluminio, anodizado

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E10110



Conector macho empotrable

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Conexión eléctrica


, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: aluminio, anodizado; Contactos: dorado



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
GN =	verde
RD =	rojo
WH =	blanco