


# E10128



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040PLS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...55 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 25 x 15 x 32

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca PUR

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: PUR



# E10128



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040PLS0005E03

### Conexión

