




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005B03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC


Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PUR, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Conexión eléctrica - conector hembra		
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado		



E10171



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005B03

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul