


Cable de conexión con conector hembra

ADOAG030--S0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC/DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	17 x 8 x 25
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; cuerpo: PUR




E10195



Cable de conexión con conector hembra

ADOAG030--S0005E03

Conexión



Colores de los hilos :

BN = marrón
BK = negro
BU = azul