


Cable de conexión con conector hembra

ADOAG030--S0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC/DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	17 x 8 x 25
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Snap-in



E10196



Cable de conexión con conector hembra

ADOAG030--S0002A03

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul