




Cable de conexión con conector hembra

ADOGA030MSS0005B03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 42
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PUR, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Conexión eléctrica - conector hembra		

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




E10212



Cable de conexión con conector hembra

ADOGA030MSS0005B03

Conexión



GN =	Colores de los hilos :	verde
RD/BK =		rojo / negro
RD/WH =		rojo / blanco