

E10216




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0002A02

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC161

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 43

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10216



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0002A02

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



BK = Colores de los hilos :
negro
WH = blanco