


E10217



Cable de conexión con conector hembra

ADOAG030--S0002E03



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 60 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado de protección IP 65

Datos mecánicos

Peso [g] 33

Dimensiones [mm] 13,3 x 8,5 x 20,5

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, negro, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR




E10217



Cable de conexión con conector hembra

ADOAG030--S0002E03

Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul