




Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0010B03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales TPU
Material del cuerpo TPU
Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, naranja, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




E10262



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0010B03

Conexión



GN =	Colores de los hilos :	verde
RD/BK =		rojo / negro
RD/WH =		rojo / blanco