

E10278




Caja repartidora

ZDO4H055MSS0005H07

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC015

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados

Libre de siliconas sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Clase de protección II

Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4

Corriente máxima total [A] 12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 18 x 54 x 82

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

E10278



Caja repartidora

ZDO4H055MSS0005H07

Número de puntos de conexión en el repartidor central	4
Tipo de conector	M12

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm




E10278



Caja repartidora

ZDO4H055MSS0005H07

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo