

E10346




Conector macho a cablear

SSTA040MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11505

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 125 AC / < 150 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales PBT

Material del cuerpo PBT

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10346



Conector macho a cablear

SSTA040MSSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,5 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

