




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSN0005A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Aplicación	Zona Ex 1
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 15 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67
Parámetros de seguridad	
Capacidad propia máx. [nF]	0,49
Inductancia propia máx. [µH]	10
Datos mecánicos	
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 43
Materiales	TPU azul
Material del cuerpo	TPU, azul
Material de la tuerca	latón, niquelado
Notas	
Notas	En caso de utilización de conectores hembra en zonas potencialmente explosivas (ATEX), existen requisitos especiales para el cableado. Los requisitos de los reglamentos de instalación pertinentes deben ser respetados rigurosamente por el usuario bajo su propia responsabilidad.
Cantidad por pack	1 unid.

E10358



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSN0005A04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, azul; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco