




Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030PLS0010E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 26 x 26 x 60

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca PA 6 GV

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: PA 6 GV




E10359



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030PLS0010E03

Conexión



BN =	Colores de los hilos :
BU =	marrón
GN/YE =	azul
	verde / amarillo