




Prolongador

VDOGH040MSS0002H04STAH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Prolongador

VDOGH040MSS0002H04STAH040MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

**Conexión eléctrica**

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión**Conexión eléctrica - conector hembra**

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

