




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032MSS0010H03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC149
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	3
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	17 x 10 x 26
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado

E11494



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032MSS0010H03

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------


Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul