

# E11502



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032VAS0010E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III

### Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68

### Datos mecánicos

Peso [g]	312
Dimensiones [mm]	18 x 10 x 28
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)

### Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11502



## Cable de conexión con conector hembra


ADOAF032VAS0010E03

### Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm)

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



### Conexión



Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul