




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032VAS0025E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación               |                                       |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Característica especial           | Libre de siliconas; Contactos dorados |                   |
| Libre de siliconas                | sí                                    |                   |
| Datos eléctricos                  |                                       |                   |
| Tensión de alimentación           | [V]                                   | 10...30 DC        |
| Clase de protección               | III                                   |                   |
| Salidas                           |                                       |                   |
| Alimentación                      | PNP                                   |                   |
| Condiciones ambientales           |                                       |                   |
| Temperatura ambiente              | [°C]                                  | -25...85          |
| Grado de protección               | IP 68                                 |                   |
| Datos mecánicos                   |                                       |                   |
| Dimensiones                       | [mm]                                  | 18 x 10 x 28      |
| Materiales                        | PVC                                   |                   |
| Material del cuerpo               | PVC                                   |                   |
| Material de la tuerca             | inox (1.4404 / 316L)                  |                   |
| Indicaciones / elementos de mando |                                       |                   |
| Indicación                        | Estado de conmutación                 | 1 x LED, amarillo |
|                                   | Disponibilidad                        | 1 x LED, verde    |
| Notas                             |                                       |                   |
| Cantidad por pack                 | 1 unid.                               |                   |



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032VAS0025E03

### Conexión eléctrica


Cable: 25 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



### Conexión



Colores de los hilos :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | negro  |
| BN = | marrón |
| BU = | azul   |