


# E11510



## Conector hembra a cablear

SDOAH042MSSFKPG



### Campo de aplicación

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
| Libre de siliconas      | sí                                    |

### Datos eléctricos

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC    |
| Corriente máxima total [A]  | 4; (...40 °C) |

### Salidas

|              |     |
|--------------|-----|
| Alimentación | PNP |
|--------------|-----|

### Condiciones ambientales

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
| Grado de protección       | IP 68    |

### Datos mecánicos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Peso [g]              | 28,6             |
| Dimensiones [mm]      | 30 x 18 x 35     |
| Materiales            | PA               |
| Material del cuerpo   | PA               |
| Material de la tuerca | latón, niquelado |

### Indicaciones / elementos de mando

|            |                       |                   |
|------------|-----------------------|-------------------|
| Indicación | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
|            | Disponibilidad        | 1 x LED, verde    |

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

# E11510



## Conector hembra a cablear

SDOAH042MSSFKPG

### Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 4...6 mm

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



### Conexión

