


E11552



Conector hembra a cablear

SDOGF030MSSFKPG



Campo de aplicación	
Característica especial	Contactos dorados
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 45 AC / < 70 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Peso [g]	17,2
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.



Conector hembra a cablear

SDOGF030MSSFKPG

Conexión eléctrica

tecnología de aislamiento de desplazamiento: 0,14...0,38 mm²; aislamiento de los hilos: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); funda del cable: Ø 3...5 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

