

E11562




Repartidor en Y

T SPLITTER M12/2XUS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC113

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	34,8
Materiales		PUR

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E11562



Repartidor en Y

T SPLITTER M12/2XUS

Conexión eléctrica

Conexión

