


# E11566



## Repartidor en T

T SPLITTER M12/2XUS



### Campo de aplicación

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Versión | para sensores de presión PNI |
|---------|------------------------------|

### Datos eléctricos

|                                                 |     |                   |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Tensión de alimentación                         | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Corriente máxima por módulo / punto de conexión | [A] | 3                 |
| Corriente máxima total                          | [A] | 3                 |

### Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección  |      | IP 68    |

### Datos mecánicos

|            |     |      |
|------------|-----|------|
| Peso       | [g] | 38,2 |
| Materiales |     | PUR  |

### Notas

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Notas             | orientación conectores A/B en horizontal (con el sensor en vertical) |
| Cantidad por pack | 1 unid.                                                              |

## Repartidor en T

T SPLITTER M12/2XUS

### Conexión eléctrica

#### Conexión

