

E11571




Caja repartidora

ZDO8H059MSS00,5H11

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC038

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados

Libre de siliconas sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Clase de protección II

Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A] 4


Corriente máxima total [A] 12

E11571



Caja repartidora

ZDO8H059MSS00,5H11

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	18 x 54 x 127
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 0,5 m, PUR / PVC, Libre de halógenos, negro, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Conexión eléctrica - punto de conexión		
Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm		
		


E11571



Caja repartidora

ZDO8H059MSS00,5H11

Conexión



Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo