




Cable de conexión con conector macho

ASTGH040VAS0010E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado de protección		IP 68; IP 69K
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 41,5
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector macho

ASTGH040VAS0010E04

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco