


# E11655



## Prolongador con conector para válvulas

AVSAC031PLS0005H03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	21,5 x 18 x 32
Materiales	PP; FKM
Material del cuerpo	PP / FPM
Material de la tuerca	latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11655



## Prolongador con conector para válvulas

AVSAC031PLS0005H03

### Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo C estándar industrial, acodado; cuerpo: PP / FPM; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión



Colores de los hilos :  
BN = marrón  
BU = azul  
GN/YE = verde / amarillo