


E11656



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0005H03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de halógenos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	[V] < 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	[°C] -25...90
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E11656



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0005H03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



BN = Colores de los hilos :
BU = marrón
GN = azul
YE = verde
 amarillo