


E11658



Conector hembra a cablear

SDOAH040MSSFKPG



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	30,2
Dimensiones	[mm]	35 x 20 x 30
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11658



Conector hembra a cablear

SDOAH040MSSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

