


E11685



Cable en bobina

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Campo de aplicación

Característica especial Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Datos mecánicos

Peso [g]	1612	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 50 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP