

E11728




Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC003

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	10

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Grado de protección	IP 67

E11728



Caja repartidora


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	28 x 60 x 118
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		4
Tipo de conector		M12


Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



E11728



Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

