


E11736



Cable de conexión con conector hembra

ADOGK120MSS0005H12



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de halógenos
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 63 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	732
Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 85
Materiales		PUR negro
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado
Par de apriete	[Nm]	2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector hembra

ADOGK120MSS0005H12

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	GY/PK
6	RD/BU
7	WH/GN
8	BN/GN
9	BU
10	BU
11	BN
12	YE/GN

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo