


# E11761



## Cable en Y

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados

Libre de siliconas sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 68

### Datos mecánicos

Peso [g] 195,8

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Material de la junta FKM

Número de puntos de conexión en el repartidor central 2

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E11761



## Cable en Y


YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

### Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado

