


Caja repartidora

ProcessLine SB V4A 5m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	6

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-5...70
---------------------------	---------

E11773



Caja repartidora

ProcessLine SB V4A 5m

Grado de protección	IP 69K; (para garantizar el grado de protección, es necesario cerrar las tomas no utilizadas con los tapones incluidos.; Par de apriete: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
---------------------	---

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	Ø 137,3 / L = 72
Materiales	toma roscada: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; Junta tórica: EPDM; Tapón de protección: PP
Material del cuerpo	Acero inoxidable
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8
Tipo de conector	M12

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	16 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Componentes incluidos	Tapones de protección: M12
-----------------------	----------------------------

Notas


Notas	Suministro externo de tensión según MBTP
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, negro, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable






Caja repartidora

ProcessLine SB V4A 5m

Conexión



Colores de los hilos :

- BK = negro
- BN = marrón
- BU = azul
- GN = verde
- GY = gris
- PK = rosa
- RD = rojo
- VT = violeta
- WH = blanco
- YE = amarillo

E11773

Caja repartidora

ProcessLine SB V4A 5m

