


E11917



Conector de montaje

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 Junta tórica



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 125 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 68
---------------------	--	-------

Datos mecánicos

Peso	[g]	25,1
------	-----	------

Rosca de montaje		M16
------------------	--	-----

Materiales		zinc conformado a presión niquelado
------------	--	-------------------------------------

Material del cuerpo		zinc conformado a presión, niquelado
---------------------	--	--------------------------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E11917



Conector de montaje

EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Conexión eléctrica


Cable: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: zinc conformado a presión, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo
WH = blanco