




Prolongador con conector para válvulas

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	diodo de protección	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	183,5
Materiales	TPU	
Material del cuerpo	TPU	
Material de la tuerca	latón, niquelado	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Componentes incluidos	tornillo	
	campo de rotulación	



Prolongador con conector para válvulas


VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR / PVC, Libre de halógenos; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: latón niquelado

